



## Boormachine met vier standen, Type: 720251



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075156 720251
GTIN	4014586889849
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universele **boormachine met vier standen** tot 32 mm boorcapaciteit. Rechts-/linksom draaiend, toerentalinstelling, MK3-gereedschapsopname voor zware boorwerkzaamheden.

#### Voordeel:

Voor zware werkzaamheden.

#### Opmerking:

Geschikte magneetboorstandaard op aanvraag leverbaar.  
Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

### Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	20 mm
Fabrikantnummer	BOZ 32-4 M
Gewicht	7,5 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	32 mm
Wattage	1800 W
Toerentalbereik 2e stand	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	60 mm

Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	70 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Boorhouderopname	MK3
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16