

ejendals

Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 517, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094824 11
GTIN	7392626070721
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

Uitvoering promotietekst:

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoenmaat	11
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Norm	EN 511
Lengte	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Dragermateriaal	Polyester / kunstleder
Coatingvariant	geen coating
Kleur	zwart / groen
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen