

## ejendals

### Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 517, Handschoenmaat: 7



## Bestelgegevens

Bestelnummer	094824 7
GTIN	7340118328959
Artikelklasse	04R

## Omschrijving

### Uitvoering:

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

### Uitvoering promotietekst:

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

### Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

### Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

### Norm:

EN 388; EN 511

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

## Technische beschrijving

Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoenmaat	7
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Norm	EN 511
Lengte	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Dragermateriaal	Polyester / kunstleder
Coatingvariant	geen coating
Kleur	zwart / groen
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen