

## ejendals

### Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 517, Handschoenmaat: 9



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094824 9
GTIN	7392626070769
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

**Uitvoering promotietekst:**

Tegera® 517. **Waterdichte** en **gevoerde** koudebeschermingshandschoen van **synthetisch leder** voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

**Toepassing:**

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

**Toepassing promotietekst:**

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

**Norm:**

EN 388; EN 511

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

**Opmerking promotietekst:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Norm	EN 511
Lengte	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Dragermateriaal	Polyester / kunstleder
Coatingvariant	geen coating
Kleur	zwart / groen
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen