

**Garant**
**Opsteekratel omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-1/4inch**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Artikelklasse	61E

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd. Zeer compacte **opzetratel, omschakelbaar, met uitwerper.**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Gebruik:**
**Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Breedte b	25 mm
Steekmaat S	21 mm
Continue belastbaarheid	30 Nm
Hoogte h	11,5 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Aantal tanden	48
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	ja
Producttype	Ratel