

Garant**Opsteekratel omschakelbaar, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657582 1-3/8
GTIN	4062406277284
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd. Zeer compacte **opzetratel, omschakelbaar, met uitwerper.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Continue belastbaarheid	135 Nm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Insteekschacht	9×12 mm
Steekmaat S	28 mm
Hoogte h	16,4 mm
Breedte b	32 mm
Aantal tanden	48
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	ja
Producttype	Ratel