

Garant GRIDLINE

**Vleugel deur-machinekast zonder afrolrand, 26×20G, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932101 800
GTIN	4062406277055
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 30×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bijbehorende lades 26×20G.

**Technische beschrijving**

Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	42 kg
Nuttige hoogte	650 mm
Hoogte	800 mm

Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26x20G
Producttype	Machinekast

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------