



## Plafond- en montagesteun, Maximale lengte: 250cm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	861780 250
GTIN	4008158041254
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Uiterst stabiele constructie dankzij zwaar belastbare stalen pijpen en PVC-contactvlakken met antislipwerking. Met één hand te bedienen dankzij kunststof tweecomponenten-greep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door draaien van de steun aan de greep. Belastbaar tot **maximaal 160 kg (gr. 250) resp. 110 kg (gr. 300) bij volledig ingeschoven telescoopstang**. Toepassing ook in schuine richtingen dankzij **traploos zwenkbare** contactvlakken van **-45° tot 45°**.

Bij gebruik belastbaar tot max. 40 kg.

#### Toepassing:

Voor het fixeren van gipsplaten, houten planken, panelen, daklatten, metaallijsten, folies en lampen op een hoogte van maximaal 3,00 m. Ook het gebruik in schuine vlakken is dankzij zwenkbare en antislip-PVC-contactvlakken zonder problemen mogelijk.

### Technische beschrijving

Zwenkhoek	-45 - 45 graden
Maximale belastbaarheid	160 kg

Materiaal handgreep	Kunststof tweecomponenten
Materiaal	Staal
Bijzonderheid	zwenkbaar
Bijzonderheid	slipvast
totale lengte	145 - 250 cm
Geschikt voor	Lamp
Geschikt voor	Gipsplaat
Geschikt voor	Panelen
Geschikt voor	Daklatten
Geschikt voor	Folies
Geschikt voor	Houten planken
Geschikt voor	Metalen segmenten
Dragerplaat	9×7 cm
Gewicht	3,1 kg
Producttype	Plafondsteun / montagesteun