

Garant**ER-verlooppendelhouder Cilindrisch, Type: 25-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Verloophouder met ER-spantangadaptatie. **Instelbare radiale en hoekuitlijning.** Met inwendige koeling.

Toepassing:

Optimaal bij uitlijnfouten tussen werkstuk en gereedschap, bijv. bij ruimen of draadsnijden (zonder compensatie trek/ druk). Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	58 mm
Schacht-Ø d	25 mm
Voor ER-spantangen	32
Buiten-Ø D	69 mm
Compensatie radiaal	1,5 mm
Geschikt voor ER-grootte	32
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

