



Haakse slijper op accu, Type: M18FHSAG55



Bestelgegevens

Bestelnummer	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:

- **Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**

M18™-HIGH-OUTPUT™ 125 mm haakse slijper met accu, met voldoende kracht voor het ruwen en tot 145 sneden in 50 mm elektriciteitsbuis met één acculading (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-rem stopt de schijf in minder dan 2,5 seconden.

Levering:

Inclusief 2x M18 HB5.5 accupacks, M12-18 FC lader, HD box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Gewicht	3,4 kg
Aantal inbegrepen accu's	1
Maximale vibratie volgens EN	3,4 m/s ²
Herstartblokkering	ja

Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximaal toerental	9000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstop	ja
Accucapaciteit	5,5 Ah
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Overbelastingsbeveiliging	ja
Dodemansschakeling	nee
Zachte aanloop	ja
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Accuvoeding
Serie	FUEL
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8	073810 MHB8
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB55	073809 MHB55
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3	073808 MHB3
AccustartersetHigh Output™ Accutype M18HNRG3	073826 M18HNRG3

