

 Atlas Copco

## Perslucht-boormachine, Type: D2148RQ



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige  $\varnothing$  van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder. Inclusief omschakelventiel voor **rechts- / linksom draaien** (voor gebruik als schroefmachine of tap).

#### Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**. Tevens met steunhandvat.

#### Reservedeel:

**Gekozen onderhoudssets (service-kits):** ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale luchtbehoefte	600 l/min
Maximaal toerental	0 - 750 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	3,7 m/s <sup>2</sup>
Lengte	248 mm
Afgegeven vermogen	250 W

Gewicht	1,4 kg
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Geluidsproductie	85 dB(A)
Fabrikantnummer	D2148RQ
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16