



Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“, Maximaal draaimoment: 30Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654471 30
GTIN	5060207566667
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

- Compacte, handzame tester.
- Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).
- Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
- De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening mogelijk.
- Maateenheden: Nm.

Voordeel:

- Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).
- Ook geschikt voor gebruikers die geen 'kalibratiespecialisten' zijn.
- Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout $\pm 1\%$.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.

Technische beschrijving

Meetbereik	1,5 - 30 Nm
------------	-------------

Gewicht	1,4 kg
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Afreesinstrument breedte	175 mm
Vierkant-adapter	1/4 inch
Vierkant-adapter	3/8 inch
Afreesinstrument hoogte	64 mm
maximaal draaimoment	30 Nm
Afreesinstrument diepte	72 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	100 - 240 V
Buitenzeskant	10 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

Dienstverlening

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400
DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 0,1-1100	020130 0,1-1100