

Garant GRIDLINE

Onderbouw voor meetmicroscopen, Breedte x diepte: 1500X700mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Artikelklasse	41M

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing van gelast plaatstaal met werkblad van Eluplan donkergrijs, kanten voorzien van 3 mm dik grafiet. Inclusief GARANT-sluitsysteem.

T.b.v.:

GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik max. X=200 / Y=100.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 50; 300; 300 mm

Kleur:

Romp RAL 7035, lichtgrijs, lades RAL 7016, antracietgrijs.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	500 mm
Belastbaarheid, verdeeld	1000 kg
Aantal lades	3
Diepte	700 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Breedte	1500 mm
Gewicht	124 kg

Werkbank hoogte	840 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade	100
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Onderbouw