

Garant GRIDLINE

**Onderbouw voor meetmicroscopen, Breedtexdiepte: 1800X900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Artikelklasse	41M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing van gelast plaatstaal met werkblad van Eluplan donkergrijs, kanten voorzien van 3 mm dik grafiet. Inclusief GARANT-sluitsysteem.

**T.b.v.:**

GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik X=300 / Y=200.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (links): 50; 300; 300 mm

**Kleur:**

Romp RAL 7035, lichtgrijs, lades RAL 7016, antracietgrijs.

**Technische beschrijving**

Gewicht	188 kg
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Breedte	1800 mm
Belastbaarheid, verdeeld	1000 kg
Diepte	900 mm
Aantal lades	3
Werkbank hoogte	840 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade	100
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Onderbouw