

Garant GRIDLINE

Basiskast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940003 2000
GTIN	4062406279653
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 20×20G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd. Deze kasten zijn perfect geschikt voor de **opslag van onze systeemkoffers**. Geschikte systeemkoffers vindt u in de catalogus Hand- en meetgereedschap onder het nr. 693330.

Technische beschrijving

Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
-------------	--------------------------

Breedte	500 mm
Handgreep positionering	midden
Gewicht	81 kg
Diepte	500 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte in G	20
Aantal legborden	5
Nuttige hoogte	1845 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	20
ComfortClose	nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 100 mm	940640 100
Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940550 40
Lade voor vleugeldeurkasten, breedte 20G Fronthoogte lade 125 mm	940640 125

Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 75 mm	940640 75
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 300 mm	940640 300
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 200 mm	940640 200
Lade voor vleugeldeurkasten,breedte 20G Fronthoogte lade 150 mm	940640 150
Schuin legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940560 40
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten metvleugeldeuren Voor kasthoogte 2000 mm	940501 2000
Legbord gesleufd Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	940552 40