

Garant**Laag model schoen antraciet/zwart Veiligheidsschoen comfort ESD, S3 W2, EU-schoenmaat: 44****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092071 44 |
| GTIN | 4062406281083 |
| Artikelklasse | 01S |

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie en doorloopbescherming van textiel. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

- **GARANT comfortabele inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in de toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met maat 36-39 met zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **Ook in de toebehoren voetbescherming vindt u de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Vario®-demping

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiaal teenbeschermpak | Aluminium |
| Geslacht | Unisex |
| EU-schoenmaat | 44 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Eigenschap | Vario®-demping |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Laag model veiligheidsschoen |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, SOFT EU-schoenmaat 44 | 092864 44 |
| Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, MEDIUM EU-schoenmaat 44 | 092865 44 |

Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, HARD EU-
schoenmaat 44

092866 44