

**Bit met tap, stoomontlaten, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130990 M5
GTIN	4062406281243
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1,5xD bij doorlopend gat

Norm: Fabrieksnorm

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Snijrichting: rechts

Type schroefdraadgereedschap: Handtap

Draadspoed: 0,8 mm

Totale lengte L: 34 mm

Kerngat-Ø: 4,2 mm

Technische beschrijving

Schroefdraadnorm	DIN 13
Kerngat-Ø	4,2 mm
Draadspoed	0,8 mm
Snijrichting	rechts
Aansnijdingsvorm	B
Norm	Fabrieksnorm
Type schroefdraadgereedschap	Handtap

voor schroefdraad	M5
Totale lengte L	34 mm
Coating	stoomontlaten
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		