


Garant GRIDLINE

**Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G, 26×20G,
Fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942580 200
GTIN	4062406281328
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine **schuifdeur** maxi-systeem- en zwaarlastkasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 941045 – 941077; nr. 942345 – 942367; nr. 942745– 942767, nr. 942845– 942867.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Lades niet geschikt voor vleugeldeurkasten.

Technische beschrijving

Nuttige breedte in G	26
Gewicht	10 kg
Nuttige hoogte	175 mm
Nuttige diepte in G	20
Nuttige diepte	500 mm

Nuttige breedte	650 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×20G
Producttype	Lade

Accessoires

Geribbelde rubbermat voor lades Afmeting in G 26X20	951910 26X20
Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
Set antislipmatten voor lades,5-delig Afmeting in G 26X20	951885 26X20
Mat voor lades Afmeting in G 26X20	951830 26X20