

Garant GRIDLINE

Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G, 26×14G, Fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940651 200
GTIN	4062406281441
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine schuifdeur- en jaloeziekasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

T.b.v.:

Kasten nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165 – 940237, nr. 940885 – 940907.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Indeling met sleufscheidingsstrips niet mogelijk, omdat de ladebodem gesloten is.

Technische beschrijving

Nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	175 mm
Nuttige diepte in G	14
Gewicht	18 kg
Nuttige diepte	350 mm
Nuttige breedte	650 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Producttype	Lade

Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem Belastbaarheid lade 75 kg	950180 75
---	-----------