

Garant GRIDLINE

**Lade voor schuifdeurkasten, breedte 30G, 26×14G, Fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940651 300
GTIN	4062406281458
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lades voor inbouw in GridLine schuifdeur- en jaloeziekasten. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.

**T.b.v.:**

Kasten nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165 – 940237, nr. 940885 – 940907.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Indeling met sleufscheidingsstrips niet mogelijk, omdat de ladebodem gesloten is.

**Technische beschrijving**

Nuttige diepte in G	14
Nuttige breedte in G	26
Nuttige hoogte	275 mm
Gewicht	21 kg
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	350 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×14G
Producttype	Lade

---

## Accessoires

Comfort Close lades intrek-dempingssysteem  
Belastbaarheid lade 75 kg

950180 75