



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 11mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 11
GTIN	3662424064999
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Bekbreedte b	23,7 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Bekhoogte h ₁	5,2 mm
Ring-Ø D	22 mm
Ringhoogte h ₂	7,7 mm
Sleutellengte L	165 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel