



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 10
GTIN	3662424064982
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	20,2 mm
Bekbreedte b	22,7 mm
Ringhoogte h ₂	7,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	158 mm
Bekhoogte h ₁	5,1 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel