



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 8
GTIN	3662424064968
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekbreedte b	18,6 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Ring-Ø D	16,8 mm
Sleutellengte L	140 mm
Ringhoogte h ₂	6,5 mm
Bekhoogte h ₁	4,6 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel