



## Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 14mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 14
GTIN	3662424065026
Artikelklasse	63V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte	14 mm
Bekbreedte b	30,8 mm
Ring-Ø D	27 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5,9 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	190 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel