



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 12
GTIN	3662424065002
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Bekbreedte b	26,8 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Sleutellengte L	171 mm
Bekhoogte h ₁	5,4 mm
Ringhoogte h ₂	8,2 mm
Ring-Ø D	23,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel