



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 19
GTIN	3662424065071
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	11,2 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Bekbreedte b	41,2 mm
Bekhoogte h_1	7,4 mm
Sleutellengte L	247 mm
Ring-Ø D	33,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel