



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 16
GTIN	3662424065040
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	9,9 mm
Sleutellengte L	208 mm
Ring-Ø D	30 mm
Bekbreedte b	34,9 mm
Bekhoogte h_1	6,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	16 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel