



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614905 18
GTIN	3662424065064
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Ring en vork met rateleffect. Het extra ratelmechanisme op de bek maakt snel aantrekken mogelijk zonder de sleutel opnieuw te hoeven plaatsen. Ringzijde met geïntegreerde veer om wegglijden via het bevestigingsmiddel te voorkomen – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	18 mm
Ring-Ø D	32,8 mm
Sleutellengte L	236 mm
Bekhoogte h ₁	7,4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringhoogte h ₂	10,7 mm
Bekbreedte b	38,4 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel