


**Micro-endoscoop flexibel, Ø 2,4 mm, Werk lengte (zonder objectief): 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492758 1000
GTIN	2050002040755
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken. Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v. :

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Opmerking:

Via opschuifbare spiegeltubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegeltubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegeltubus vergroot. Spiegeltubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Blikrichting: 0 graden

Beeldopeningshoek: 85 graden

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	85 graden

Werklengte (zonder objectief)	1000 mm
Sonde-Ø	2,4 mm
Productnaamattribuut	Ø 2,4 mm
Producttype	Endoscoop