


**Micro-endoscoop flexibel, Ø 2,4 mm, Werk lengte (zonder objectief): 2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492758 2500
GTIN	
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Kleine diameter en flexibele glasvezelopbouw voor het meten van zeer fijne werkstukken. Dankzij robuuste edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek speciaal geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Door de standaard-lichtgeleideraansluiting (ACMI) kunnen de benodigde lichtbronnen eenvoudig worden aangesloten. Scherpstelling via draairing aan het oculair. Simpele scherpstelling in de nabijheid en veraf zonder de endoscoop te verschuiven. Lichtsterke, kleurgecorrigeerde staaflensoptiek.

T.b.v.:

FlexiVision 100 met HD-camerakop nr. 492866.

Accessoires:

Led-lichtbronnen nr.492846 en nr.462860.

Opmerking:

Via opschuifbare spiegel tubussen en wisselobjectieven kan de kijkrichting in 70° of 90° worden gewijzigd. Bij toepassing met spiegel tubussen wordt de werkdiameter overeenkomstig de spiegel tubus vergroot. Spiegel tubussen en wisselobjectieven op aanvraag.

Technische beschrijving

Beeldopeningshoek	85 graden
Blikrichting	0 graden
Werk lengte (zonder objectief)	2500 mm

Sonde-Ø	2,4 mm
Productnaamattribuut	Ø 2,4 mm
Producttype	Endoscoop