

Garant**Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, bruikbare slanglengte: 10m**

Bestelgegevens

Bestelnummer	080078 10
GTIN	4062406284671
Artikelklasse	01A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Veiligheids-slangoproller met zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan.**
- **Slanggeleiding en gecontroleerd intreksysteem.**
- **Geïntegreerde stopbal.**
- **PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen, geschikt voor een grote doorstroming.**
- **Zwenkbare wandhouder voor positionering aan wand en plafond.**

Slangoproller voor perslucht. Robuuste slang met oplichtende **signaalkleur** oranje. Voor veilig gebruik.

Levering:

Inclusief GARANT veiligheidskoppeling staal en nippel.

Opmerking:

Zie voor geschikte veiligheidskoppelingen nr. 080270 – 080272.

Technische beschrijving

Kleur behuizing	blauw
-----------------	-------

Materiaal behuizing	kunststof
bruikbare slanglengte	10 m
Slang buiten-Ø	12 mm
Materiaal slang	Polyurethaan
Aansluiting uitgang	1/4 inch
Oprolautomaat SCS	ja
Slang binnen-Ø	8 mm
Kleur slang	oranje
Maximale werkdruk	16 bar
Behuizing diepte	190 mm
Behuizing breedte	310 mm
Behuizing hoogte	406 mm
Geschikt voor	Perslucht
Producttype	Slangoprollers

Accessoires

Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 1/4 inch	080271 1/4
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 11 mm	080272 11
Reserveonderdelen slangoproller Type 7	080081 7
Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 1/2 inch	080271 1/2
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080270 1/2
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 8 mm	080272 8
Reserveonderdelen slangoproller Type 11	080081 11

Reserveonderdelen slangoproller Type 1	080081 1
Reserveonderdelen slangoproller Type 4	080081 4
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 1/4 inch	080270 1/4
Reserveonderdelen slangoproller Type 13	080081 13
Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 3/8 inch	080271 3/8
Reserveonderdelen slangoproller Type 15	080081 15
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 13 mm	080272 13
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 3/8 inch	080270 3/8