

Garant**Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, bruikbare slanglengte: 15m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080078 15
GTIN	4062406284688
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Veiligheids-slangoproller met zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan.**
- **Slanggeleiding en gecontroleerd intreksysteem.**
- **Geïntegreerde stopbal.**
- **PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen, geschikt voor een grote doorstroming.**
- **Zwenkbare wandhouder voor positionering aan wand en plafond.**

Slangoproller voor perslucht. Robuuste slang met oplichtende **signaalkleur** oranje. Voor veilig gebruik.

Levering:

Inclusief GARANT veiligheidskoppeling staal en nippel.

Opmerking:

Zie voor geschikte veiligheidskoppelingen nr. 080270 – 080272.

Technische beschrijving

Kleur behuizing	blauw
Oprolautomaat SCS	ja

bruikbare slanglengte	15 m
Materiaal behuizing	kunststof
Maximale werkdruk	16 bar
Slang binnen-Ø	9,5 mm
Kleur slang	oranje
Materiaal slang	Polyurethaan
Aansluiting uitgang	3/8 inch
Slang buiten-Ø	13,5 mm
Behuizing breedte	490 mm
Behuizing hoogte	409 mm
Behuizing diepte	190 mm
Geschikt voor	Perslucht
Producttype	Slangoprollers

Accessoires

Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 1/4 inch	080271 1/4
Reserveonderdelen slangoproller Type 8	080081 8
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 11 mm	080272 11
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080270 1/2
Reserveonderdelen slangoproller Type 15	080081 15
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 8 mm	080272 8
Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting Slangaansluiting binnen- Ø (nominale maat) 13 mm	080272 13

Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 3/8 inch	080271 3/8
Reserveonderdelen slangoproller Type 2	080081 2
Veiligheidskoppeling met binnendraad Aansluit-binnendraad 1/2 inch	080271 1/2
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 3/8 inch	080270 3/8
Reserveonderdelen slangoproller Type 14	080081 14
Veiligheidskoppeling met buitendraad Aansluit-buitendraad 1/4 inch	080270 1/4
Reserveonderdelen slangoproller Type 5	080081 5
Reserveonderdelen slangoproller Type 12	080081 12