

Garant**Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Water, bruikbare slanglengte: 15m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080079 15
GTIN	4062406284695
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Veiligheids-slangoproller met zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan.**
- **Slanggeleiding en gecontroleerd intreksysteem.**
- **Geïntegreerde stopbal.**
- **PU-slang met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen, geschikt voor een grote doorstroming.**
- **Zwenkbare wandhouder voor positionering aan wand en plafond.**

Waterslangoproller voor vloeistoffen. Slangkleur staalblauw.

Levering:

Inclusief nippel.

Opmerking:

Waterkoppeling zie nr. 080149 1/2.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	16 bar
Kleur behuizing	blauw
bruikbare slanglengte	15 m

Kleur slang	blauw
Oprolautomaat SCS	ja
Materiaal behuizing	kunststof
Slang buiten-Ø	13,5 mm
Slang binnen-Ø	9,5 mm
Aansluiting uitgang	1/2 inch
Materiaal slang	Polyurethaan
Behuizing diepte	190 mm
Behuizing hoogte	409 mm
Behuizing breedte	490 mm
Geschikt voor	Vloeistoffen
Producttype	Slangoprollers

Accessoires

Reserveonderdelen slangoproller Type 12	080081 12
Reserveonderdelen slangoproller Type 15	080081 15
Reserveonderdelen slangoproller Type 14	080081 14
Reserveonderdelen slangoproller Type 3	080081 3
Reserveonderdelen slangoproller Type 6	080081 6
Reserveonderdelen slangoproller Type 9	080081 9