

Garant**Veiligheids-kabeloproller, Type: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081198 15
GTIN	4062406284701
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautoomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting. Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **180° zwenkbereik**.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Technische beschrijving

Lengte	496 mm
--------	--------

Breedte	192 mm
Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	15 m
Hoogte	401 mm
Nominaal vermogen afgerold	2400 W
Materiaal kabel	Neopreen rubber
Kabelklasse	H07RN-F
Nominale spanning	250 V
IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabeloproller

Accessoires

Reserveonderdelen slangoproller Type 16	080081 16
Reserveonderdelen slangoproller Type 10	080081 10
Reserveonderdelen slangoproller Type 12	080081 12
Reserveonderdelen slangoproller Type 14	080081 14