

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261332 16/07 |
| GTIN | 4062406283575 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Plaatafmeting | 7 mm |
| Halsbreedte L ₄ | 14,5 mm |
| geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. |
| Spanhoogte L ₂ | 15 mm |
| Middenverplaatsing L ₃ | 11 mm |
| ISO-code houder | E16M SVLCR/L07 |
| Minimale voorboor-Ø D _{min} | 19,5 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 27 |
| Koplengte L ₁ | 55 mm |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Nuttige diepte T | 5 mm |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnendraaidiepte tot | 8×D |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Wisselplaatschroevenset Type 27 | 269028 27 |
|---------------------------------|-----------|