

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-code houder	E12K SVLCR/L07
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------