

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261333 12/07 |
| GTIN | 4062406283605 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ISO-code houder | E12K SVLCR/L07 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 27 |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 15,5 mm |
| Koplengte L_1 | 40 mm |
| Halsbreedte L_4 | 9 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 9 mm |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Spanhoogte L_2 | 11 mm |
| Plaatafmeting | 7 mm |
| geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Nuttige diepte T | 6 mm |
| Schacht-Ø D_s | 12 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 8xD |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Wisselplaatschroevenset Type 27 | 269028 27 |
|---------------------------------|-----------|