

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E12K SVVCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Totale lengte L	125 mm
Halsbreedte L ₄	9 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------