

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden
Spanhoogte L ₂	15 mm
ISO-code houder	E16M SVLCR/L07
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	19,5 mm
Koplengte L ₁	55 mm
Halsbreedte L ₄	14,5 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------