

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	80 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	10,2 mm
Plaatafmeting	5 mm
ISO-code houder	E08F SVVCR/L05
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7,5 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5,5 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Koplengte L <sub>1</sub>	26 mm
Nuttige diepte T	3,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26	269028 26
---------------------------------	-----------