

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Halsbreedte L_4	6,8 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	100 mm
Instelhoek κ	72,5 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte L_2	9 mm
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Koplengte L_1	32 mm
ISO-code houder	E10H SVVCR/L07
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------