

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	15,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	E12K SV95CR/L07
Halsbreedte $L_4$	9 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Totale lengte $L$	125 mm
Koplengte $L_1$	40 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Nuttige diepte $T$	6 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------