

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	150 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Halsbreedte L ₄	12,9 mm
ISO-code houder	E16M SV95CR/L07
Plaatafmeting	7 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	19,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte L ₁	55 mm
Nuttige diepte T	8 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------