

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	6,8 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Koplengte L ₁	32 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	E10H SV95CR/L07
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Totale lengte L	100 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------