

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	E16M SV95CR/L07
Halsbreedte $L_4$	12,9 mm
Koplengte $L_1$	55 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	19,5 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Nuttige diepte T	8 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------