

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	E10H SV95CR/L07
Instelhoek κ	95 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Plaatafmeting	7 mm
Halsbreedte L_4	6,8 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Koplengte L_1	32 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------