

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Halsbreedte $L_4$	9 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 27 VC.. 0702..
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Koplengte $L_1$	40 mm
Totale lengte $L$	125 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	15,5 mm
ISO-code houder	E12K SV95CR/L07
Nuttige diepte $T$	6 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------