

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Plaatafmeting	7 mm
Halsbreedte L ₄	6,8 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
ISO-code houder	A10H SVXCR/L07
Spanhoogte L ₂	9 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Instelhoek κ	113 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27	269028 27
---------------------------------	-----------