

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	36 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	15,5 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
ISO-code houder	A12K SVXCR/L07
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	113 graden
Totale lengte L	125 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27

269028 27