

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	48 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
ISO-code houder	A16M SVXCR/L07
Totale lengte L	150 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek κ	113 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 27

269028 27